



規格	1A	2C	3C
外径	5.7	9.6	9.6
内径	5.7	9.6	9.6
厚さ	1.5	1.5	1.5
材質	フッ素ゴム	フッ素ゴム	フッ素ゴム
用途	密封用	密封用	密封用
規格	1A	2C	3C
外径	5.7	9.6	9.6
内径	5.7	9.6	9.6
厚さ	1.5	1.5	1.5
材質	フッ素ゴム	フッ素ゴム	フッ素ゴム
用途	密封用	密封用	密封用
規格	1A	2C	3C
外径	5.7	9.6	9.6
内径	5.7	9.6	9.6
厚さ	1.5	1.5	1.5
材質	フッ素ゴム	フッ素ゴム	フッ素ゴム
用途	密封用	密封用	密封用

規格	1A	2C	3C
外径	5.7	9.6	9.6
内径	5.7	9.6	9.6
厚さ	1.5	1.5	1.5
材質	フッ素ゴム	フッ素ゴム	フッ素ゴム
用途	密封用	密封用	密封用
規格	1A	2C	3C
外径	5.7	9.6	9.6
内径	5.7	9.6	9.6
厚さ	1.5	1.5	1.5
材質	フッ素ゴム	フッ素ゴム	フッ素ゴム
用途	密封用	密封用	密封用

Oリング（Pシリーズ）フッ素ゴム

耐熱性や耐薬品性、耐油性などに優れるフッ素ゴム製のOリングです。

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-23146

商品	標準小売価格	入数
P100（5.7×99.6） 品番：23213 主な仕様：呼称：P100（5.7×99.6）/太さ×内径（mm）：5.7×99.6/材質：フッ素ゴム/入数（個）：1	1,260円	1個