



規格表

規格	1/2	3/4	1	1 1/2	2
外径	12.7	19.0	25.4	38.1	50.8
内径	9.5	15.9	22.9	35.4	47.6
断面径	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
材質	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR
用途	密封	密封	密封	密封	密封
規格	1/2	3/4	1	1 1/2	2
外径	12.7	19.0	25.4	38.1	50.8
内径	9.5	15.9	22.9	35.4	47.6
断面径	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
材質	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR
用途	密封	密封	密封	密封	密封

規格表

規格	1/2	3/4	1	1 1/2	2
外径	12.7	19.0	25.4	38.1	50.8
内径	9.5	15.9	22.9	35.4	47.6
断面径	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
材質	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR
用途	密封	密封	密封	密封	密封

Oリング（Pシリーズ）NBR

ニトリルゴム（**NBR**）がもつ耐油性をはじめ、安価であるにも関わらず耐摩耗性などの機械特性もバランス良く有する、量販店などで販売されている最も一般的なOリングです。

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-25150

商品	標準小売価格	入数
P105 NBR（10個） 品番：25219 主な仕様：呼称：P105 NBR（10個）/太さ×内径（mm）：5.7×104.6/材質：NBR/入数（個）：10	1,640円	1組