



Oリング (Pシリーズ) シリコン

広い温度帯域で使用可能な耐熱性と耐寒性を保持し、耐候性なども有しているシリコン製の**Oリング**です。

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-25272

材料の特性			
材料の種類	1A	4C	4D
導電性	コニウム(Cs)	シリコン(Si)	銅(Cu)
導電率	70	70	70
引張強度、弾性率(Eg)	9.4・1000	3.4・300	3.8・200
熱膨張係数	12.5・10 ⁻⁶	2.6・10 ⁻⁶	17.0・10 ⁻⁶
熱伝導率(κ)	-10~120	-45~200	-15~200
特性	熱安定性、 導電性	熱安定性、 導電性、光子伝導	熱安定性、 導電性、光子伝導
製造法	○	○	○
メーキングコスト	○	○	△
加工性/加工法	○	○	△
加工コスト(コスト/シート)	×	○	△
1mm厚の材料(重量と強度)	×	×	○
1mm厚の材料(柔軟性)	×	△	○
プロセスコスト	×	×	○
プロセスコスト/材料	×	×	○
シリコン	×	×	○

機能	対応
ダウンロード	固定IP・動的IP
アップロード	固定IP
アップロード (アップロード)	固定IP
アップロード	固定IP・動的IP
アップロードアップロード	固定IP・固定・動的IP

商品	標準小売価格	入数
P8 シリコン（10個） 品番：25277 主な仕様：呼称：P8 シリコン（10個）/太さ×内径（mm）：1.9× 7.8/入数（個）：10/：シリコーン	290円	1組