



Oリング (Pシリーズ) シリコン

広い温度帯域で使用可能な耐熱性と耐寒性を保持し、耐候性なども有しているシリコン製の**Oリング**です。

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-25272

材料の種類	1A	4C	4D
材料の性質	コポリマー	シリコーンゴム	ゴム系エポキシ
伸び	70	70	70
引張強さ（MPa）	9.8×10 ³	3.4×10 ³	9.8×10 ³
弾性率	250	60	200
耐熱性（5%重量損失）	120℃	175℃	220℃
使用温度範囲	-50～130	-45～200	-15～230
特徴	耐UV性、耐熱性	優れた柔軟性	優れた耐熱性、耐薬品性
用途	○	△	○
ネーミング	○	△	○
エラストマー	○	△	△
エラストマー系（シリコーン）	○	△	△
エラストマー系（ゴム系）	△	○	○
ハードエラストマー	△	○	○
エラストマー	△	△	○
シリコーンエラストマー	△	○	○

種別	所属
ファミリーズ	新田町・運動場
おしゃべりズ	図書室
おしゃべりズ (おしゃべりズ)	運動場
おしゃべりズ	図書室・アクトシティ
おしゃべりズファミリーズ	新田町・新田・運動場

商品	標準小売価格	入数
P11 シリコン（10個） 品番：25281 主な仕様：呼称：P11 シリコン（10個）/太さ×内径（mm）：2.4×10.8/入数（個）：10/: シリコーン	460円	1組