



Oリング (Pシリーズ) シリコン

広い温度帯域で使用可能な耐熱性と耐寒性を保持し、耐候性なども有しているシリコン製の**Oリング**です。

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-25272

[illegible]

機種名	製造
PSシリーズ	日立製作所・三菱電機
GLシリーズ	日立製作所
PSシリーズ (PSシリーズ)	日立製作所
GLシリーズ	日立製作所
特約販売PSシリーズ	日立製作所 (日立・三菱電機)

商品	標準小売価格	入数
P110 シリコン（10個） 品番：25342 主な仕様：呼称：P110 シリコン（10個）/太さ×内径（mm）：5.7×109.6/材質：シリコーン/入数（個）：10	3,200円	1組