



## ボタン型 温度データロガー

二次容器の中にならうらく納まる直径約**17mm**、超小型ロガー！

※ボタン型温度データロガーGは現在、欠品中です。次回入荷は6月中旬頃を予定しております。

・ボタン型温度データロガー**G**を使用するには専用ソフト（無料ダウンロード）及び、別売りの専用**USB**接続ケーブルが必要になります。

素材	
カタログページ番号	112
商品グループ番号	G-29061

商品	標準小売価格	入数																
<p><b>サーモクロンSL</b></p> <p>品番：29061</p> <p>主な仕様：呼称：サーモクロンSL/サイズ（mm）：φ17.4×H5.9</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>サーモクロンG</th> <th colspan="2">サーモクロンSL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>標準モード</th> <th>標準モード</th> <th>高精度モード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表示最小単位</td> <td>0.5℃</td> <td>0.1℃</td> <td>0.1℃</td> </tr> <tr> <td>1回の記録</td> <td>2048データ</td> <td>8192データ</td> <td>4096データ</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>画像はサーモクロンGです</p>		サーモクロンG	サーモクロンSL			標準モード	標準モード	高精度モード	表示最小単位	0.5℃	0.1℃	0.1℃	1回の記録	2048データ	8192データ	4096データ	15,000円	1個
	サーモクロンG	サーモクロンSL																
	標準モード	標準モード	高精度モード															
表示最小単位	0.5℃	0.1℃	0.1℃															
1回の記録	2048データ	8192データ	4096データ															