



|          |           |           |           |         |         |         |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 品番       | MLV-2-1/8 | MLV-2-1/2 | MLV-2-3/4 | MLV-2-1 | MLV-2-2 | MLV-2-3 |
| 口径 (mm)  | 12.7      | 25.4      | 38.1      | 50.8    | 76.2    | 101.6   |
| 圧力 (MPa) | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1     | 0.1     | 0.1     |
| 材質       | PTFE      | PTFE      | PTFE      | PTFE    | PTFE    | PTFE    |
| 電圧 (V)   | 24        | 24        | 24        | 24      | 24      | 24      |
| 電流 (A)   | 0.1       | 0.1       | 0.1       | 0.1     | 0.1     | 0.1     |
| 消費電力 (W) | 2.4       | 2.4       | 2.4       | 2.4     | 2.4     | 2.4     |
| 動作時間 (s) | 10        | 10        | 10        | 10      | 10      | 10      |
| 動作回数 (回) | 1000      | 1000      | 1000      | 1000    | 1000    | 1000    |
| 動作温度 (℃) | -20~60    | -20~60    | -20~60    | -20~60  | -20~60  | -20~60  |
| 保管温度 (℃) | -20~60    | -20~60    | -20~60    | -20~60  | -20~60  | -20~60  |
| 動作湿度 (%) | 10~90     | 10~90     | 10~90     | 10~90   | 10~90   | 10~90   |
| 保管湿度 (%) | 10~90     | 10~90     | 10~90     | 10~90   | 10~90   | 10~90   |

## 電磁弁（MLV型）

流体の接する材質（接液部材質）には耐腐食性の高いフッ素樹脂**PTFE**を使用し、広範囲な流体に使用可能なダイヤフラムバルブです。

|           |             |
|-----------|-------------|
| 素材        | PTFE その他の材質 |
| カタログページ番号 | 185         |
| 商品グループ番号  | G-22716     |

| 商品                                                                                                                 | 標準小売価格  | 入数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>MLV-2-1/8（DC24V）</b><br><br>品番：22718<br>主な仕様：呼称：MLV-2-1/8（DC24V）/種別：2方NC（通電時開）/電圧：DC24V/接続：Rc1/8/オリフィス径（mm）：2.5 | 22,600円 | 1個 |