



	C-4型	C-5型	C-6型
内径长 (mm)	4110 × 4810 × 6454	4110 × 5510 × 6454	4110 × 5582 × 10810
外径长 (mm)	5010 × 5800 × 5454	5010 × 5800 × 7424	5010 × 4302 × 3234
重量	6.9t/11号	8.8t/11号	12.6t/11号
1台17号 (重量)		1台17号	
※注	※11号	※11号	※11号

中型エアージングボックス スタンド

小さな部品の保管時などに便利な棚板の間隔を**28mm**ピッチで設定可能な中型アクリルデシケーターです。扉は鍵付きで安心。

※付属の湿度計は、急激な湿度変化や衝撃により誤差が大きくなる場合がありますので、あくまで目安としてお使い下さい。

素材	
カタログページ番号	057
商品グループ番号	G-00118

商品	標準小売価格	入数																												
C-6型 品番：00120 主な仕様：呼称：C-6型 <table><tr><th colspan="4">仕様</th></tr><tr><th></th><th>C-4型</th><th>C-5型</th><th>C-6型</th></tr><tr><td>外形寸法(mm)</td><td>1118H×610D×863W</td><td>1118H×610D×863W</td><td>1118H×1015D×1068W</td></tr><tr><td>内寸法寸法(mm)</td><td>360W×360D×546SH</td><td>360W×360D×746SH</td><td>360W×495D×938SH</td></tr><tr><td>構造</td><td>6段付構造</td><td>8段付構造</td><td>10段付構造</td></tr><tr><td>シリンダガス配管</td><td>180W付標準</td><td>180W付標準</td><td>180W付標準</td></tr><tr><td>重量</td><td>約15kg</td><td>約20kg</td><td>約25kg</td></tr></table>	仕様					C-4型	C-5型	C-6型	外形寸法(mm)	1118H×610D×863W	1118H×610D×863W	1118H×1015D×1068W	内寸法寸法(mm)	360W×360D×546SH	360W×360D×746SH	360W×495D×938SH	構造	6段付構造	8段付構造	10段付構造	シリンダガス配管	180W付標準	180W付標準	180W付標準	重量	約15kg	約20kg	約25kg	257,000円	1台
仕様																														
	C-4型	C-5型	C-6型																											
外形寸法(mm)	1118H×610D×863W	1118H×610D×863W	1118H×1015D×1068W																											
内寸法寸法(mm)	360W×360D×546SH	360W×360D×746SH	360W×495D×938SH																											
構造	6段付構造	8段付構造	10段付構造																											
シリンダガス配管	180W付標準	180W付標準	180W付標準																											
重量	約15kg	約20kg	約25kg																											