



岡持ちディッシュホルダー

シャーレのスタッキングが安定。岡持ち効果で液面が揺れにくいため、移動や保管に便利です。

※スタッキング数の目安：最大9枚。推奨4～5枚。

※高く積載するほど上層部は「岡持ち効果」が薄れます。

素材	SUS
カタログページ番号	340
商品グループ番号	G-27885

商品	標準小売価格	入数
90mm用 品番：27886 主な仕様： 呼称：90mm用/サイズ（mm）：W82×D95×H170（※H315）/対象ディッシュ蓋外径（mm）：90～93 ※は取っ手を伸ばした最大高さ	8,500円	1個