




SAG5-M-G



仕様	
外形寸法 (mm)	537W × 595D × 625H
内部寸法 (mm)	497W × 555D × 585H
質量	180 kg
積層寸法 (mm)	595W × 495D
梱包寸法	515W × 415D × 367H
梱包重量	20kg
シロカク入容量	12kg(平均)
本体重量	120kg
本体容量	20kg



中型デシケーター SAG3型

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のデシケーター。

SAG3型

※材質：本体...アクリル（帯電防止は塩化ビニル） フレーム...アルミ

※本体にはバルブなどが取り付けられるよう、あらかじめRc1/4の取り付け口を設けております（上段側面と下段側面の計2ヶ所）

素材	MA PVC AL
カタログページ番号	063
商品グループ番号	G-19667

商品	標準小売価格	入数
<p>予備棚板 T-1（レール付）</p> <p>品番：19649</p> <p>主な仕様：呼称：予備棚板 T-1（レール付）/支持：—/扉形式：—/本体仕様：—/棚板枚数：—</p> 	6,000円	1枚