




SAG5-M-G



仕様	
外形寸法 (mm)	537W × 525D × 825H
有効寸法 (mm)	497W × 470D × 765H
容積	180 ℓ
棚板寸法 (mm)	494W × 460D
棚板材質	SUS430 φ20 × 36ℓ
棚板間隔	任意
棚板荷重	12kg等分布
シリカゲル容器	1枚
全容積	120kg
本体重量	20kg



中型デシケーター SAG3型

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のデシケーター。

SAG3型

※材質：本体...アクリル（帯電防止は塩化ビニル） フレーム...アルミ

※本体にはバルブなどが取り付けられるよう、あらかじめRc1/4の取り付け口を設けております（上段側面と下段側面の計2ヶ所）

素材



カタログページ番号

063

商品グループ番号

G-19667

商品

標準小売価格

入数

SAG3-M-G


品番：19667

主な仕様：呼称：SAG3-M-G/支持：ゴム足/扉形式：マグネット/本体仕様：アクリル透明/棚板枚数：2



SAG3-M-G

仕様	
外形寸法 (mm)	537W × 525D × 825H
有効寸法 (mm)	497W × 470D × 765H
容積	180 ℓ
棚板寸法 (mm)	494W × 460D
棚板材質	SUS430 φ20 × 36ℓ
棚板間隔	任意
棚板荷重	12kg等分布
シリカゲル容器	1枚
全容積	120kg
本体重量	20kg



仕様	
外形寸法 (mm)	537W × 525D × 825H
有効寸法 (mm)	497W × 470D × 765H
容積	180 ℓ
棚板寸法 (mm)	494W × 460D
棚板材質	SUS430 φ20 × 36ℓ
棚板間隔	任意
棚板荷重	12kg等分布
シリカゲル容器	1枚
全容積	120kg
本体重量	20kg

106,000円

1台