




SAG5-M-G



SAG5-P-G

仕様	
外形寸法 (mm)	537W × 525D × 825H
有効寸法 (mm)	497W × 485D × 765H
容積	180 l
棚板寸法 (mm)	494W × 480D
棚板材質	SUS430 φ20 × 36°
棚板間隔	任意
棚板可量	12kg等分布
シリカゲル容積	1枚
全質量	120kg
本体質量	20kg



中型デシケーター SAG3型

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のデシケーター。

SAG3型

※材質：本体...アクリル（帯電防止は塩化ビニル） フレーム...アルミ

※本体にはバルブなどが取り付けられるよう、あらかじめRc1/4の取り付け口を設けております（上段側面と下段側面の計2ヶ所）

素材



カタログページ番号

063

商品グループ番号

G-19667

商品

標準小売価格

入数

SAG3-M-GB


品番：19669

主な仕様：呼称：SAG3-M-GB/支持：ゴム足/扉形式：マグネット/本体仕様：アクリル遮光/棚板枚数：2



SAG3-M-GB

仕様	
外形寸法 (mm)	537W × 525D × 825H
有効寸法 (mm)	497W × 470D × 765H
容積	180 l
棚板寸法 (mm)	494W × 480D
棚板材質	SUS430 φ20 × 36°
棚板間隔	任意
棚板可量	12kg等分布
シリカゲル容積	1枚
全質量	120kg
本体質量	20kg



138,000円

1台