



型番	SNH-TAP型	SNW-TAP型	SNH-TAP型	SNW-TAP型
外形寸法	420W×340D×1020H	420W×370D×1020H	600W×430D×1000H	600W×430D×1000H
内部寸法	380W×300D×980H	380W×330D×980H	560W×390D×960H	560W×390D×960H
重量	約15kg	約15kg	約20kg	約20kg




アクリル真空デシケーター

オールアクリル製で視認性・気密性に優れた大型の真空デシケーター。試薬や試料の保管、低圧下環境試験等に幅広く対応します。

※ TAP型には背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。

素材	
カタログページ番号	067
商品グループ番号	G-00226

商品	標準小売価格	入数																																			
SNW型 品番：00227 主な仕様：呼称：SNW型   ■仕様 <table><tr><th></th><th>SNH-TAP型</th><th>SNW-TAP型</th><th>SNH-TAP型</th><th>SNW-TAP型</th></tr><tr><td>外形寸法</td><td>420W×340D×1020H</td><td>420W×370D×1020H</td><td>600W×430D×1000H</td><td>600W×430D×1000H</td></tr><tr><td>内部寸法</td><td>320W×260D×910H</td><td>320W×290D×910H</td><td>500W×370D×890H</td><td>500W×370D×890H</td></tr><tr><td>最大貯蔵量</td><td>2箱、φ75mm×60mm</td><td>2箱、φ75mm×60mm</td><td>2箱、φ75mm×60mm</td><td>2箱、φ75mm×60mm</td></tr><tr><td>付属品</td><td>シリコン製</td><td>シリコン製</td><td>シリコン製</td><td>シリコン製</td></tr><tr><td>重量</td><td>約17kg</td><td>約17kg</td><td>約20kg</td><td>約20kg</td></tr><tr><td>価格</td><td>380,000円</td><td>380,000円</td><td>480,000円</td><td>480,000円</td></tr></table> ■SNW型 		SNH-TAP型	SNW-TAP型	SNH-TAP型	SNW-TAP型	外形寸法	420W×340D×1020H	420W×370D×1020H	600W×430D×1000H	600W×430D×1000H	内部寸法	320W×260D×910H	320W×290D×910H	500W×370D×890H	500W×370D×890H	最大貯蔵量	2箱、φ75mm×60mm	2箱、φ75mm×60mm	2箱、φ75mm×60mm	2箱、φ75mm×60mm	付属品	シリコン製	シリコン製	シリコン製	シリコン製	重量	約17kg	約17kg	約20kg	約20kg	価格	380,000円	380,000円	480,000円	480,000円	330,000円	1台
	SNH-TAP型	SNW-TAP型	SNH-TAP型	SNW-TAP型																																	
外形寸法	420W×340D×1020H	420W×370D×1020H	600W×430D×1000H	600W×430D×1000H																																	
内部寸法	320W×260D×910H	320W×290D×910H	500W×370D×890H	500W×370D×890H																																	
最大貯蔵量	2箱、φ75mm×60mm	2箱、φ75mm×60mm	2箱、φ75mm×60mm	2箱、φ75mm×60mm																																	
付属品	シリコン製	シリコン製	シリコン製	シリコン製																																	
重量	約17kg	約17kg	約20kg	約20kg																																	
価格	380,000円	380,000円	480,000円	480,000円																																	