



品名	SNH型	SNH-TAP型	SNW型	SNW-TAP型
外形寸法	412W×342D×412H	412W×372D×412H	608W×412D×608H	608W×412D×608H
内部寸法	258W×262D×412H	258W×292D×412H	412W×272D×412H	412W×272D×412H
重量	約11kg	約13kg	約25kg	約27kg
圧力	100V2Pコンセント付	100V2Pコンセント付	100V2Pコンセント付	100V2Pコンセント付
付属品	2個、ノズルφ5mm	2個、ノズルφ5mm	2個、ノズルφ5mm	2個、ノズルφ5mm
材質	透明アクリル	透明アクリル	透明アクリル	透明アクリル
価格	¥11,900	¥13,900	¥25,900	¥27,900

コンセント付真空デシケーター



大型真空デシケーター 製作事例 (608W×412D×608H)




アクリル真空デシケーター

オールアクリル製で視認性・気密性に優れた大型の真空デシケーター。試薬や試料の保管、低圧下環境試験等に幅広く対応します。

※ TAP型には背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。

素材	
カタログページ番号	067
商品グループ番号	G-00226

商品	標準小売価格	入数																																						
SNH-TAP型 品番：04710 主な仕様：呼称：SNH-TAP型 SNH-TAP型   仕様 <table><tr><th>仕様</th><th>SNH型</th><th>SNH-TAP型</th><th>SNW型</th><th>SNW-TAP型</th></tr><tr><td>外形寸法</td><td>412W×342D×412H</td><td>412W×372D×412H</td><td>608W×412D×608H</td><td>608W×412D×608H</td></tr><tr><td>内部寸法</td><td>258W×262D×412H</td><td>258W×292D×412H</td><td>412W×272D×412H</td><td>412W×272D×412H</td></tr><tr><td>重量</td><td>約11kg</td><td>約13kg</td><td>約25kg</td><td>約27kg</td></tr><tr><td>圧力</td><td>100V2Pコンセント付</td><td>100V2Pコンセント付</td><td>100V2Pコンセント付</td><td>100V2Pコンセント付</td></tr><tr><td>付属品</td><td>2個、ノズルφ5mm</td><td>2個、ノズルφ5mm</td><td>2個、ノズルφ5mm</td><td>2個、ノズルφ5mm</td></tr><tr><td>材質</td><td>透明アクリル</td><td>透明アクリル</td><td>透明アクリル</td><td>透明アクリル</td></tr><tr><td>価格</td><td>¥11,900</td><td>¥13,900</td><td>¥25,900</td><td>¥27,900</td></tr></table> SNH型  253,000円 1台	仕様	SNH型	SNH-TAP型	SNW型	SNW-TAP型	外形寸法	412W×342D×412H	412W×372D×412H	608W×412D×608H	608W×412D×608H	内部寸法	258W×262D×412H	258W×292D×412H	412W×272D×412H	412W×272D×412H	重量	約11kg	約13kg	約25kg	約27kg	圧力	100V2Pコンセント付	100V2Pコンセント付	100V2Pコンセント付	100V2Pコンセント付	付属品	2個、ノズルφ5mm	2個、ノズルφ5mm	2個、ノズルφ5mm	2個、ノズルφ5mm	材質	透明アクリル	透明アクリル	透明アクリル	透明アクリル	価格	¥11,900	¥13,900	¥25,900	¥27,900
仕様	SNH型	SNH-TAP型	SNW型	SNW-TAP型																																				
外形寸法	412W×342D×412H	412W×372D×412H	608W×412D×608H	608W×412D×608H																																				
内部寸法	258W×262D×412H	258W×292D×412H	412W×272D×412H	412W×272D×412H																																				
重量	約11kg	約13kg	約25kg	約27kg																																				
圧力	100V2Pコンセント付	100V2Pコンセント付	100V2Pコンセント付	100V2Pコンセント付																																				
付属品	2個、ノズルφ5mm	2個、ノズルφ5mm	2個、ノズルφ5mm	2個、ノズルφ5mm																																				
材質	透明アクリル	透明アクリル	透明アクリル	透明アクリル																																				
価格	¥11,900	¥13,900	¥25,900	¥27,900																																				