

SNH-TAP型



SNW-TAP型

[illegible]

■コンセント付真空デシケーター



■全製直営平シケータ—製作車削 (VMS5×D500×H430mm)



※ TAP型には背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが
装備されています。

素材	
カタログページ番号	067
商品グループ番号	G-00226

SNW-TAP型

A clear acrylic water tank with a grid divider and a central filter. It has a black base and a black cap on the right side. SNW型

	SH4型	SHH-TAP型	SHW型	SHW-TAP型
寸法(高)	412×340×1620	412×370×1620	608×430×1620	608×430×1620
電気的口径	220W×260V×415A	220W×260V×415A	308W×270V×430A	308W×270V×430A
電気的口径		1.6, 0.~0.1 MPa		
バルブ		2個、ノズル5個		
バルブ		2個、ノズル5個		
電圧	3相3線式、50/60Hz	3相3線式、50/60Hz	2相2線式、50/60Hz	2相2線式、50/60Hz
電圧	3相3線式、50/60Hz	3相3線式、50/60Hz	2相2線式、50/60Hz	2相2線式、50/60Hz

