



YB-1型



| 仕様        | YB-1               | YB-2               | YB-3               |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 外形寸法 (mm) | 435W × 331D × 360H | 435W × 331D × 400H | 435W × 331D × 500H |
| 内部寸法 (mm) | 220W × 240D × 280H | 220W × 240D × 300H | 220W × 240D × 400H |
| 質量 (kg)   | 約11kg              | 約15kg              | 約25kg              |

## アクリル真空デシケーター YB型

オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーター。棚板の取り外し可能で、目的別に棚板の増減ができます。

※TAP型には背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。

|           |         |
|-----------|---------|
| 素材        |         |
| カタログページ番号 | 068     |
| 商品グループ番号  | G-00177 |

商品

標準小売価格

入数


### YB-2型

品番：00178

主な仕様：呼称：YB-2型



| 仕様        | YB-1               | YB-2               | YB-3               |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 外形寸法 (mm) | 435W × 331D × 360H | 435W × 331D × 400H | 435W × 331D × 500H |
| 内部寸法 (mm) | 220W × 240D × 280H | 220W × 240D × 300H | 220W × 240D × 400H |
| 質量 (kg)   | 約11kg              | 約15kg              | 約25kg              |



238,000円

1台