



アクリル真空デシケーター SNO型

オールアクリル製で視認性・気密性に優れたコンパクトな真空デシケーター。サンプリング保管、光学製品の保管・管理等幅広い用途に便利なミドルサイズです。

※TAP型には背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。

素材	
カタログページ番号	067
商品グループ番号	G-00390

商品	標準小売価格	入数																																
<p>SNO-TAP型</p> <p>品番：04713</p> <p>主な仕様：呼称：SNO-TAP型</p>   <table border="1" data-bbox="359 1279 587 1368"> <thead> <tr> <th colspan="2">仕様</th> <th>SNO型</th> <th>SNO-TAP型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外形寸法(mm)</td> <td></td> <td>250W×220D×475H</td> <td>200W×220D×475H</td> </tr> <tr> <td>内部寸法(mm)</td> <td></td> <td>240W×180D×200H</td> <td>240W×120D×200H</td> </tr> <tr> <td>重量(kg)</td> <td></td> <td>1.6kg</td> <td>1.1kg</td> </tr> <tr> <td>付属品</td> <td></td> <td>2個、220V電源線</td> <td></td> </tr> <tr> <td>付属品</td> <td></td> <td>シリンジ等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>材質</td> <td></td> <td>アクリル樹脂</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保管</td> <td></td> <td>約11kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	仕様		SNO型	SNO-TAP型	外形寸法(mm)		250W×220D×475H	200W×220D×475H	内部寸法(mm)		240W×180D×200H	240W×120D×200H	重量(kg)		1.6kg	1.1kg	付属品		2個、220V電源線		付属品		シリンジ等		材質		アクリル樹脂		保管		約11kg		143,000円	1台
仕様		SNO型	SNO-TAP型																															
外形寸法(mm)		250W×220D×475H	200W×220D×475H																															
内部寸法(mm)		240W×180D×200H	240W×120D×200H																															
重量(kg)		1.6kg	1.1kg																															
付属品		2個、220V電源線																																
付属品		シリンジ等																																
材質		アクリル樹脂																																
保管		約11kg																																