




仕様

外形寸法 (mm)	400W × 357D × 363H
内部寸法 (mm)	290W × 250D × 200H
真空度 (mmHg)	1級、0.1～0.15mmHg
バレル	2個、フタも径20mm
バレル径	20mm
重量	2kg、耐重5kg
電圧	200V、50Hz



アクリル真空デシケーター MB型

オールアクリル製で視認性・気密性に優れたコンパクトな真空デシケーター。サンプリング保管、光学製品の保管・管理等幅広い用途に便利なミドルサイズです。棚板は取り外して2段まで増減可能。

素材	
カタログページ番号	069
商品グループ番号	G-00176

商品	標準小売価格	入数
MB型 品番：00176 主な仕様：呼称：MB型	150,000円	1台