

ポリカデシケーター


透明ポリカーボネート製で視認性・気密性に加え、耐衝撃性、耐熱性にも優れたポリカデシケーター。

※各タイプとも、専用セラミックプレート付

コック付はノズル径がφ9mmのコックが付いています。

真空ゲージ付は0～0.1MPa（最小目盛単位は0.002MPa）の真空ゲージが付いています。

素材	
カタログページ番号	072
商品グループ番号	G-00062

商品	標準小売価格	入数
PC-250K 品番：00063 主な仕様：呼称：PC-250K/有効内径（mm）：φ230/仕様：コック付  	16,900円	1台