



半導電ゲルローラー

平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。

※RoHS対応

※可塑剤不使用

※適応温度：－30℃～80℃

素材	PU SUS
カタログページ番号	297
商品グループ番号	G-27736

商品	標準小売価格	入数
20φ×17.5mm ER00-20001 品番：27736 主な仕様：呼称：ER00-20001/ローラー幅（mm）：17.5/ローラー径（mm）：20φ	45,000円	1個