



半導電ゲルローラー

平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。

※RoHS対応

※可塑剤不使用

※適応温度：－30℃～80℃

素材	PU SUS
カタログページ番号	297
商品グループ番号	G-27736

商品	標準小売価格	入数
30φ×55.5mm ER00-20003 品番：27738 主な仕様：呼称：ER00-20003/ローラー幅（mm）：55.5/ローラー径（mm）：30φ	54,000円	1個