



## 半導電ゲルローラー

平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。

※RoHS対応

※可塑剤不使用

※適応温度：－30℃～80℃

|           |         |
|-----------|---------|
| 素材        | PU SUS  |
| カタログページ番号 | 297     |
| 商品グループ番号  | G-27736 |

| 商品                                                                                            | 標準小売価格   | 入数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| <b>40φ×300.0mm ER00-20007</b><br>品番：27742<br>主な仕様：呼称：ER00-20007/ローラー幅（mm）：300.0/ローラー径（mm）：40φ | 190,000円 | 1個 |